



Noxious

Contains Hydroquinone

Irritating to eyes. Limited evidence of a carcinogenic effect. May cause sensitisation by skin contact. Possible risk of irreversible effects. Keep out of the reach of children. In case of contact with eyes rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. Wear suitable protective clothing and gloves. If swallowed seek medical advice immediately and show this container or label.

Gesundheitsschädlich

Enthält Hydrochinon

Reizt die Augen, Verdacht auf krebserregende Wirkung. Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. Irreversibler Schaden möglich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Kleidung tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Nocivo

Contiene idrochinone

Irritante per gli occhi, sospetto effetto cancerogeno, possibile irritazione a contatto della pelle. Possibile danno irreversibile. Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi e la pelle lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Per proteggersi indossare guanti di protezione ed indumenti appropriati. In caso di ingestione consultare immediatamente un medico ed esibire la confezione o l'etichetta.

LOT No. 23740



Rollei

RHS FILM DEVELOPER

High Performance Film Developer

B&W PHOTO CHEMISTRY AT ITS FINEST

ROLLEI HIGH SPEED Film developer is the latest high performance developer, very sharp working and highly compensating: Virtually any film exposed at their nominal speed have the same developing time.

Feinkorn Ausgleichs Film Entwickler

SCHWARZWEISS FOTOCEMIE VOM FEINSTEN

ROLLEI HIGH SPEED ist der moderne Hochleistungsentwickler. Es handelt sich um einen sehr scharf arbeitenden Feinkornentwickler mit hohem Ausgleichsvermögen. Fast alle Filme auf Nennempfindlichkeit belichtet – gleiche Zeit.

Sviluppo Per Pellicole A Grana Fine, Compensatore

FOTO-CHIMICA BIANCO/NERO DI QUALITÀ ECCELSA

RHS è un moderno sviluppo caratterizzato da alte prestazioni. Si tratta di uno sviluppo a grana fine con una spiccata attitudine ad un alto potere risolvente e compensativo. Quasi tutte le pellicole esposte alla sensibilità nominale hanno lo stesso tempo di sviluppo.

Child-proof cap: Push the cap and turn to open and close.

Take care when opening to avoid liquid possibly squirting out. AIRTIGHT: P.E.T. container, not Polyethylen, keeps oxidation sensitive photo chemicals **much longer!**

Moderner Sicherheitsverschluss mit „Kindersicherung“. Beim Öffnen und Schliessen Deckel drücken.

Bitte vorsichtig, damit es nicht zu Spritzern kommt.

Gasdicht: PET-FLASCHE. Kein Polyethylen. Sauerstoffempfindliche fotochemische Lösungen halten jetzt **erheblich länger!**

Moderno tappo di chiusura con sicurezza per bambini. Per aprire e chiudere la bottiglia bisogna premere il tappo svitandolo.

Maneggiare con cura per evitare spruzzi. A tenuta di gas: Moderna bottiglia in PET, non polietilene. Soluzioni foto-chimiche sensibili all'aria hanno ora una **più lunga durata.**

1000 ml Concentrate
Capacity 30–50 films

1000 ml Konzentrat
Ergiebigkeit 30–50 Filme

1000 ml Concentrato
Resa 30–50 pellicole

ROLLEI HIGH SPEED
#RHS11

LP-SUPERGRAIN
#LPF11



ROLLEI GmbH

Fasanenstr. 81
D-10623 Berlin
Phone: ++49(0)30 319903-0
Fax: ++49(0)30 31990399
Email: info@rollei.de
Internet: www.rollei.com

Made for Rollei by
LABOR PARTNER
GERMANY

LABOR PARTNER

Dilution 1+7; 32,50 ml conc. + 227,50 ml water
Temp. 20°C / 68 F ; Agitation 30 seconds

Verdünnung 1+7; 32,50 ml Konz. + 227,50 ml Wasser
Verarbeitung bei 20°C, Kipprrhythmus 30 Sekunden

Diluizione 1+7; 32,50 ml conc. + 227,50 ml acqua
Temp. 20°C; ritmo di agitazione 30 secondi

Producer	Filmtype	ISO	Min 1+7	Min 1+9	Min 1+15
FUJI	NEOPAN 100 Acros NEOPAN 400 NEOPAN 1600	100 400 1600	4 6 6	4½ 6¾ 6¾	6½ 9½ 9½
ILFORD	PAN F FP 4 HP 5 DELTA 100 DELTA 400 DELTA 3200	50 125 400 100 400 3200	- - 5 4 6 10	- - 5½ 4½ 7½ 11	5 5 8 6½ 10½ 16
KODAK	T-MAX 100 T-MAX 400 T-MAX 3200 TRI X	100 400 3200 400	5 6 6½ 5	5½ 6¾ 7¼ 5½	8 9½ 10½ 8
LUCKY	PAN 100 PAN 400 no presoaking !	100 400	4 5	4½ 5½	6½ 8
ROLLEI R ³	Vorwässerung / presoaking 1-2 min. spot measurement	100 200 400 800 1600 3200 6400	13 14 15 18 21 26 32	14½ 15½ 16½ 20 - - -	21 - - - - - -
ROLLEI	IR (Filter 700nm) IR (without Filter)	64 200	5 5	5½ 5½	8 8
ROLLEI	PAN & ORTHO 25 PAN & ORTHO 25	25 50	5 7	5½ 7¾	8 11
ROLLEI	RETRO 100 RETRO 100 RETRO 400 RETRO 400	100 200 400 800	5 6 6 8	5½ 6¾ 6¾ 9	8 9½ 9½ 13